


stumpf chariot à outils Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1310 x 500 x 500 mm, 1 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 530152



stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

avec tablettes coulissantes et tiroirs

chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 1310 x 500 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- avec poignée tournante
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- Réglable au pas de 25 mm
- force par plateau 35 kg
- 1 tiroir(s)
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- Réglable au pas de 25 mm
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement roulettes
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en







RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification TÜV
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
type d'armoire	pupitre	matériau	tôle d'acier
type de pupitre	armoire avec pupitre	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	porte à battants	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1310 mm	roulant	oui
largeur	500 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	500 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
tablette réglable au pas	25 mm	soubassement	roulettes
charge tablette	35 kg	surface de tablette	galvanisé
nombre de tiroirs	1 pièce	glissière	à roulement à billes
capacité de charge de tiroir	35 kg	verrouillable	oui
glissière tiroir	à roulement à billes	poignée	poignée tournante
extension tiroir	100 %	Équipement détaillé	1 tiroir, 2 tablettes coulissantes, pupitre, plateau roulant
blocage d'extension	oui	certification	certification TÜV
tiroir réglable en hauteur	25 mm	garantie	5 années
tablettes extractibles	2 pièce	extension tablette	100 %
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	43,7 kg

Accessoires

946432		Tablette couliss. pour armoire d'atelier, avec bord du bac de rétention, largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 35 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
946454		tapis strié en caoutchouc, largeur x profondeur 500 x 500 mm, en noir
946476		Pupitre superposable, verrouillable, hauteur x largeur x profondeur 70 / 220 x 500 x 500 mm
946487		plateau roulant, Pour 500 mm larges desserte, structure en acier
946498		tiroir pour armoire d'atelier, hauteur 90 mm
974529		kit de compartimentage, avec 11 compartiments, en plastique, coloris noir

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge