

hofe

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2550
x 750 x 300 mm, charge maximale
par élément 480 kg / charge max.
par tablette 60 kg, utilisation
unilatéral - conçu pour un montage
mural, montants avec revêtement
en zinc anti-corrosion, niveaux avec
revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 715699



hofe
REGALSYSTEME



hofe Rayonnage à boulonner pour classeurs

Rayonnage de départ

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2550 x 750 x 300 mm
- charge maximale par élément 480 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 7 niveau(x) avec tablettes en tôle fine de qualité, sans plateau de recouvrement / 7 hauteurs de classeur pour 63 classeurs
- niveaux avec rebord antichute, rebord de tablette latéral et pliage de sécurité
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural



- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : La liaison de profilés et de tablettes est effectuée au moyen de vis, et en partie renforcée par des plaques angulaires

Détails techniques



type de meuble	rayonnage	équipement rayonnage	tablettes
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	plateau de recouvrement	non
rayonnage modulaire	système à visser	largeur de compartiment	750 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	profondeur de compartiment	300 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	capacité de classeurs	63 pièce
hauteur	2550 mm	charge maxi par élément	480 kg
largeur	750 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	300 mm	surface de montant	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	exécution couleur	galvanisé
hauteurs de classeurs	7 pièce	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par tablette	60 kg	livraison	démonté
type de soubassement	tablette en tôle d'acier	certification	GS // label de qualité RAL
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // rebord de tablette latéral // pliage de sécurité	garantie	5 années
utilisation	unilatéral	Poids	21 kg
matériau	acier		

Accessoires





715702



rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2550 x 750 x 300 mm, charge maximale par élément 480 kg / charge max. par tablette 60 kg, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

715724		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2550 x 1000 x 300 mm, charge maximale par élément 480 kg / charge max. par tablette 60 kg, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
715892		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc