

Krause

Fahrbare Stufen- Plattformleiter

STABILO® Professional

Aufstieg einseitig, 12
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 2,8 m, Podest Breite x
Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 4,1
m, Handlauf beidseitig, Aus
Aluminium

Artikelnummer: 139752



Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 12 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,8 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Holmlänge 4,1 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 1,1 m breit
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 27,5 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	Breite Quertraverse	1,1 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	4,1 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Höhe Podest	2,8 m	Sicherheitsbügel	ja
Standhöhe	2,8 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	500 mm	Leiter Ausführung	zweitellig
Tiefe Podest	450 mm	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	4,8 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	12	Unterbau	2 Rollen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Gewicht	27,5 kg
klappbar	ja		