

Fasskipper

Traglast 360 kg, für Rollreifen- und Sickenfässer, Kippvorgang per Endloskette, aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 525825



Fasskipper mit Endloskette

Fasskipper

- Traglast 360 kg
- für Rollreifen- und Sickenfässer
- 1 x 200-Liter-Fass
- um 360° drehbar
- Kippvorgang per Endloskette
- zur Aufnahme mit Kran und Stapler
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Höhe x Länge x Breite 1010 x 650 x 1020 mm
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 70 x 180 mm
- Einfahrtaschenabstand 530 mm

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Oberfläche	lackiert
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Farbe	blau // RAL5012

Last-Handling	Fass-Handling	Höhe	1010 mm
Fasshandling-Typ	Fasskipper	Länge	650 mm
Traglast	360 kg	Breite	1020 mm
Kapazität Fässer (max.)	1 x 200-Liter-Fass	Einfahrtaschenhöhe	70 mm
Aufnahme	mit Kran und Stapler	Einfahrtaschenbreite	180 mm
Fassart	Rollreifen- und Sickenfässer	Einfahrbreite	530 mm
Last-Handling Funktion	um 360° drehbar	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Kippvorgang	Endloskette	Gewicht	79 kg
Material	Stahl		