



MODULAIRE VERDELER

AK-F 14 Plus



AK-F 14 Plus


Modulaire verdeler

DE KLANTGERICHTE

315 x 450 x 155 mm
Artikelnummer: 73371401

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, flens-type, met open kopse kanten, te combineren met verschillende flenzen, om meerdere AK-F's moduleplaatsen koppelen door middel van de combi-flens, 1-rij, 14 modules, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren, flenzen en flenssets zijn apart te bestellen

met extra aansluitruimte, met 35 mm DIN-rail, zonder PE/N raikklem



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	155 mm
Binnen hoogte:	95 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige lengte:	430 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Certificaten



Toebehoren

- AK3 FL00 - Flens voor AK-F
- AK3 FL01 - Flens voor AK-F
- AK3 FL02 - Flens voor AK-F
- AK3 FL13 - Flens voor AK-F
- AK3 KFL - Flens voor AK-F
- AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak
- AK3 NS35-14 - DIN-rail
- AK3 NS35-275 - DIN-rail
- AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen
- AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos



MODULAIRE VERDELER

AK-F 14 Plus

materiaal:	Polycarbonaat
Klapvenster:	Polycarbonaat, transparant

AK3 KS M50 - Koppelset horizontaal

AK AS - Afdekstrips

AK AS-v - Afdekstrips

AK SGA-1 - cilinderslot

AK SGA-2 - cilinderslot

KLS N 35 - klemblok

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
---------------------	--

Beschermingsgraad:	IK08
--------------------	------

Koppelbaar:	Ja
-------------	----

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
---------------------------	-------

Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	90%
---	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

Kleur:	grijs
--------	-------

doorslagspanning AC:	1000 V
----------------------	--------

doorslagspanning DC:	1500 V
----------------------	--------

verzegelset:	Ja
--------------	----

functiebehoud:	zonder
----------------	--------

Aantal automaatplaatsen:	14
--------------------------	----

EMC-uitvoering:	neen
-----------------	------

met slot:	neen
-----------	------