


# Technisch specificatieblad

## T-stuk Magic 60

Art.-Nr. 6041322



T-stuk met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.




<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	6041322
Type	RTM 615 FS
Dimensie	60x150
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	114,70 kg/100 st.

### Technische gegevens

	Breedte	150,00 mm
	Zijhoogte	60,00 mm
	Plaatdikte	1,25 mm
	Afmeting B	150,00 mm
	Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
	Uitvoering	T-stuk, horizontaal
	Afmetingen	60x150 mm
	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
	Plaatdikte	1,25 mm
	Materiaaldikte bodemplaat	1,25 mm
	NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>
	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
	Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>