


Technisch specificatieblad

Spanklem, lichte uitvoering TKS

Art.-Nr. 6355808



Spanklem met zeskantmoer voor de directe bevestiging van constructies aan flenzen van stalen dragers.

CE

St Staal
FT thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst | Het spanbereik van de spanklem is begrensd tot de maximale bevestigingsdikte van 25 mm.

Stamgegevens

Bestelnr.	6355808
Type	TKS-L-25 FT
Omschrijving 1	Spanklauw lichte uitvoering
Omschrijving 2	met combimoer
Dimensie	M10x50
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	10,00 Paar
Gewicht	39,00 kg/100 paar



Technisch specificatieblad

Spanklem, lichte uitvoering TKS

Art.-Nr. 6355808



Technische gegevens



Zijhoogte	25,00 mm
Geschikt voor flensdikte	15,00 - 25,00 mm
Grootte schroefdraad M	10,00
F in kN	10,00 kN
F in N	10.000,00 N
Schroef	M10 x 50