

Sense 800 Pendel Wit 7510lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212192
 EAN: 7021982121920



Elektrisch

System wattage: 62W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 7510lm
 Werkzaamheid: 121 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Directe/Indirecte 60/40%
 Optiek: Kunststof opaal prisma
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Ophanging, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 18
 Diameter (mm) D: 795
 Gewicht (kg) bruto/netto: 6.85 / 5.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1085 x 865 x 85

