

Micromar 40 F / 40 FC. Finomkijelzős mikrométer

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómzott
- Kengyelbe beépített finomkijelző
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómzott acélkengyel, hőszigetelt
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Rögzítő berendezés
- Konstans mérőerő
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Tok




Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, száruk) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4150000	4150001	4150200	4150201
Terméktípus		40 F		40 FC	
Méréstartomány	mm	0 –25	25 –50	0 –25	25 –50
Mérőfelület		Keményfém		Kerámia	
Skálaosztás érték	mm		0,01		
Hibahatár	µm		2		
Párhuzamosság-eltérés	µm		1		
Síklapúság-eltérés	µm		0,2		
Orsó menetemelkedés	mm		0,5		
Mérőerő	N		9		
Szabvány		Gyári szabvány			
Finomkijelző méréstartomány (mikrométer)	µm		± 65		
Skálaosztásérték	µm		1		
Hibahatár G_e	µm		1		

Rendelési sz.	a	c	d	e	b
	mm	mm	mm	mm	mm
4150000	149	16	71	32	100
4150001	174	30	85	56	125
4150200	149	16	71	32	100
4150201	174	30	85	56	125



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H
4159400	Beállító etalon, sík (25 mm)	43 A



41 H

43 A