


MarCator 810 SB / 803 SB. Precíziós mérőóra

- Kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómozott ház
- Védőkupak a mérőcsap végén
- Korlátozott méréstartomány a hibamentes leolvasáshoz
- Nagy szabad löket, pl. a munkadarab könnyebb behelyezéséhez a mérőkészülékbe
- Precíziós fogazású kerek és fogaskerek
- Szállítási terjedelem: Tok

DIN
878



Műszaki adatok

Rendelési sz.		4317000	4324250
Terméktípus		810 SB	803 SB
Mérési tartomány	mm	0,8	0,4
Skálaosztás érték	mm		0,01
Számlap kivitele		40 -0 -40	20 -0 -20
Hibahatár, méréstartomány	µm		9
Hibahatár, 1/2 fordulat	µm	6	8
Hibahatár, 1/10 fordulat	µm		3
Ismétlési pontosság f_w	µm		3
Írányváltási hiba f_u	µm		3
Szabad löket	mm	9	4,5
Measuring force incoming measuring pin		0,9 -1,1	0,7 -1,1
Szabvány		DIN 878	Gyári szabvány
Ütésálló mérőegység			•
Védőkupak a mérőcsap végén			•
Mutatófordulat mm-ben	mm	0,8	
Számlap szín			fehér

Rendelési sz.	Befogószár	a	c	d	e	f	g	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4317000	8	58	7,5	52	120	22	15	23
4324250	8	44	6,8	37	83	15,5	8	21,6

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4375010	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez	961
4375011	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez	962
4375020	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 803-hoz	966
4375021	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 803-hoz	967

