

# U-WAVE

U-WAVE-R (vevő) minden Mitutoyo adóegységhez


No.	Típus	Megnevezés	U-WAVE-R / PC	U-Wave-T egységek száma	Adatátviteli kimenet	Tömeg [g]
02AZD810D	U-WAVE R vevő egység	U-WAVE R + szoftver	max. 16 db	max. 100db	1 mW (0 dBm) or below	130

U-WAVE-T adó egység

No.	Típus	Mérőeszköz	Megnevezés	Átvitel jelzése	Adatátviteli kimenet	Tömeg [g]
264-620	U-WAVE-TC	100, 150, 200, 300 mm IP67 tolómérő/standard tolómérő	IP67	LED (zöld, piros, sárga)	2,5 mW (4 dBm) vagy kisebb	20
264-621	U-WAVE-TC	100, 150, 200, 300 mm IP67 tolómérő/standard tolómérő	Standard	Hang és LED (zöld, piros, sárga)	2,5 mW (4 dBm) vagy kisebb	20
264-622	U-WAVE-TM	COOLANT PROOF IP65 mikrométer	IP67	LED (zöld, piros, sárga)	2,5 mW (4 dBm) vagy kisebb	20
264-623	U-WAVE-TM	COOLANT PROOF IP65 mikrométer	Standard	Hang és LED (zöld, piros, sárga)	2,5 mW (4 dBm) vagy kisebb	20
02AZD730G	U-WAVE-T különböző mérőeszközökhöz	Mérőóra, 3 ponton mérő belső mikrométer, szénszálalás tolómérő, magasságmérő stb.	IP67	LED (zöld, piros, sárga)	2,5 mW (4 dBm) vagy kisebb	23
02AZD880G	U-WAVE-T különböző mérőeszközökhöz	Mérőóra, 3 ponton mérő belső mikrométer, szénszálalás tolómérő, magasságmérő stb.	Standard	Hang és LED (zöld, piros, sárga)	2,5 mW (4 dBm) vagy kisebb	23



02AZD810D  
U-WAVE-R (vevő)




Adó és csatlakozó egység (lásd következő oldal) tolómérőhöz (U-WAVE-TC + 02AZF300)



Adó és csatlakozó egység (lásd következő oldal) mikrométerhez (U-WAVE-TM + 02AZF310)



Adó és csatlakozó kábel (lásd következő oldal) pl.: digitális mérőórához



264-620 + 02AZF310  
U-WAVE-TC (Adó) + csatlakozó egység



264-622 + 02AZF310  
U-WAVE-TM (Adó) + csatlakozó egység



02AZD730G + 02AZD790A  
U-WAVE-T (Adó) + csatlakozó kábel