



Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
BL-ALV 40 018 830 ANT	EL10820106	4015120820106

Kurzbeschreibung

- LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium
- Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt
- Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	80 mA
Für Leuchtmittel	84 LEDs (inklusive)
Vorschaltgerät	EVG
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+40 °C
Schutzart	IP 65 (Leuchtenkopf) IP 54 (Anschlussdose)
Schutzklasse	I
Montageart	Bodenmontage
Gehäusematerial	Aluminium, pulverbeschichtet
Abmessungen ca.	Höhe 540 mm, Ø 170 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Schlagfestigkeit	IK09
Ausstrahlungswinkel	159 °
Lichtfarbe	ca. 3000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Flicker Faktor	0
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 65 lm/W
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
EEG Hinweis	Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Ohne Leuchtmittel	nein
Led_Lebensdauer	50.000h L80B10

Zubehör

- EL10820083 - BL-ALV Bodenanker

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

BL-ALV 40 018 830 ANT

EL10820106

4015120820106

