

CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel



2986986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2986986>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Bosch Rexroth Indramat, Typ Indradrive - IndraDyn



Ihre Vorteile

- Anschlussmöglichkeit an sicheren Drehzahlwächter PSR-RSM4 und PSR-MM30
- Geeignet für den Anschluss an vorhandene Motorfeedbackschnittstelle eines elektrischen Antriebes
- Steuerungstyp:REXROTH
- D-SUB-Anschluss 15-polig
- Länge Anschlusskabel zum Drehzahlwächter: 2,5 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2986986
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DNA251
GTIN	4046356477222
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	167,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	167,9 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Anschlussdaten

zum Gerät

Anschlussart	RJ45
--------------	------

Encoder / PLC

Anschlussart	D-SUB-15-Stecker/D-SUB-15-Buchse
Polzahl	15

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2,5 m
Außenmantel, Material	LSHF (FRNC)
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Leitungsquerschnitt	0,48 mm ² (AWG 26)
Schirmung	Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Geflecht aus verzinn ten Kupferdrähten Verlötung am D-SUB-Gehäuse
Leitungs-Widerstand	≤ 260 Ω/km
Außenmantel, Material	LSHF (FRNC)
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Schirmung	Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Geflecht aus verzinn ten Kupferdrähten Verlötung am D-SUB-Gehäuse
Leitungs-Widerstand	≤ 260 Ω/km

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C (bei fester Verlegung)
	0 °C ... 50 °C (bei beweglicher Verlegung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel



2986986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2986986>

Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: RU*-DE.HB*35.B00385

2986986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2986986>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27149290
ECLASS-10.0.1	27149290
ECLASS-11.0	27371390

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel



2986986

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2986986>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de