

DATENBLATT

FC/PC-Stecker Singlemode mit roter Tülle



Beschreibung

FC/PC-Stecker Multimode oder Singlemode Keramik.

Allgemeine Daten

Ausführung	Stecker (Plug)
Steckverbindertyp	FC

General data

Anschlussart	crimpen
--------------	---------

Mechanical characteristics

Werkstoff der Ferrule	Keramik
-----------------------	---------

Mechanische Eigenschaften

Durchmesser Ferrulenöffnung	127 µm
-----------------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Lagertemperatur	-55 - 85 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Faserklasse	Farbe	APC Ausführung	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Einfügedämpfung	Rückflussdämpfung
53216.3	FC/PC-Stecker Multimode Keramik, schwarze Knickschutztüle	-	schwarz	Nein	Multimode	3,0 mm	0,3 dB	-
53227.3	FC/PC-Stecker Singlemode, schwarze Knickschutztüle	OS2	schwarz	Nein	Singlemode	3,0 mm	typ, 0,15 dB	50 dB

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.





DATENBLATT



FC/PC-Stecker Singlemode mit roter Tülle

53227.5	FC/APC 8°-Stecker Singlemode 3,0mm, grüne Knickschutztülle	OS2	grün	Ja	Singlemode	3,0 mm	typ, 0,15 dB	50 dB
---------	---	-----	------	----	------------	-----------	--------------	-------


Zeichnungen



53227.5



53216.4



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

