



### Hauptmerkmale

Produktbereich	Harmony 9001K
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Kurzbezeichnung des Geräts	K
Zusätzliche Informationen für den Bediener	Snap-in plastic

### Zusatzmerkmale

Blendenmaterial	Metall
Montagedurchmesser	30 mm
Lichtquelle	Ohne
Versorgung des Leuchtmittels	Ohne Versorgung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Ö
[I <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsstrom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Betrieb der Kontakte	Standard
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot
Betriebsprofil	Pilzdrucktaster Ø 57 mm
Operatortyp	Rückstellung
Größe	30 mm

### Montage

Produktzertifizierungen	NEMA UL-gelistete Datei E42259 CCN NKCR CSA LR 25490 Klasse 3211 03 CE
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,699 cm
VPE 1 Breite	5,7 cm
VPE 1 Länge	9,299 cm
VPE 1 Gewicht	145,15 g

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------