

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	9025300000
Typ	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008 190380335
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 30. Juli 2021 13:23:48 MESZ

Katalogstand 23.07.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	330 mm	Tiefe (inch)	12,992 inch
Höhe	460 mm	Höhe (inch)	18,11 inch
Breite	390 mm	Breite (inch)	15,354 inch
Gewicht	31 kg	Nettogewicht	35.000 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Aderendhülsenlänge	12/14/16 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Antrieb	elektropneumatisch	Crimplänge	6/8/10 mm
Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar	Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Taktzeit	ca. 1 s	Verbrauchsmaterial	lose Aderendhülsen

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format