



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	iMX
[Uc] Steuerkreisspannung	12 - 24 V AC 50/60 Hz 12 - 24 V DC
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (Acti9 iC65) Acti 9 (Acti9 ARA) Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 iID) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Acti 9 (Acti9 RCA) Acti 9 (Acti9 iDPN (Chinesische Version)) Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iC40)
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben und unten: JA
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,5 mm ² - flexibel mit Kabelende Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 6 mm ² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,5 mm ² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 4 mm ² - flexibel
Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMX

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,9 cm
VPE 1 Breite	7,9 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
VPE 1 Gewicht	76 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,6 cm
VPE 2 Breite	9,9 cm
VPE 2 Länge	26,7 cm
VPE 2 Gewicht	665 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,472 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------