

Hupen und Sirenen / Lautewerk

Lautewerk Dauerton 230VAC GY



Art.Nr.: 914.053.68



MECHANISCHE DATEN

Hoh	76 mm
Durchmesser	167 mm
Materialien	Stahl
Gehausefarbe	Grau
Schutzart	IP66
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinfuhrung	Kabelverschraubung
Kabeleinfuhrung minimal	d = 5 mm
Kabeleinfuhrung maximal	d = 9 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDI-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	1532 g
Produktgewicht	1395 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	60Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	55 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
uberspannungskategorie	II
Isolationsspannung	U _i = 250V / U _{imp} = 2.500V

OPTISCHE DATEN

Lebensdauer optisch	min. 200 h
---------------------	------------

AKUSTISCHE DATEN

Lautstarke/dB(max) in 1m Entf	100,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Lebensdauer akustisch	min. 200 h




Zusatztliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei anderung nicht berucksichtigt.

Hupen und Sirenen / Lautewerk

Lautewerk Dauerton 230VAC GY

MASSZEICHNUNG



914



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei nderung nicht bercksichtigt.