

## ZARGES

### Alu-Rollbox

#### K 424 XC

Höhe x Länge x Breite 455 x 800 x 400 mm, Inhalt 99 l, Wände mit umlaufenden Sicken, Unterbau 2 Rollen



Artikelnummer: 146449



## ZARGES Alu-Transportkiste K 424 XC

### Komplettangebot



Alu-Rollbox

- Höhe x Länge x Breite 455 x 800 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 380 x 750 x 350 mm
- Inhalt 99 l
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Scharnierdeckel mit Gurtbändern
- verschließbar mit Steckschloss
- Stapelecken
- Unterbau 2 Rollen
- Ausziehgriff, Federfallgriffe
- Behälter mit Deckel- und Innentasche und zusätzlichen Rollen
- Lieferung inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum




## Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	nein	stapelbar durch	Stapelecken
Inhalt	99 l	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Material	Aluminium	Behälter Ausstattung	Deckel-/Innentasche, zusätzliche Rollen
Höhe	455 mm	Tragevorrichtung	Ausziehgriff, Federfallgriffe
Innenhöhe	380 mm	nestbar	nein
Länge	800 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	750 mm	Unterbau	2 Rollen
Breite	400 mm	Schließsystem	Steckschloss
Innenbreite	350 mm	Verschlüsse Anzahl	2 Stück
Deckel	ja	Lieferumfang	inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Gewicht	12 kg
Deckel Ausstattung	Gurtbänder		

## Zubehör

146450		Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Vollgummi, Traglast 50 kg, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff
146451		Offroad-Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Luft, Rad Ø 220 mm

## Dazu passt auch ...

521986		Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite selbstklebend
982094		Tafelschreiber, Keilspitze mit 4 - 12 mm Strichstärke, in farblich sortiert
997783		Moderationswolke, Wolke, Höhe x Breite 140 x 230 mm, Aus Papier in weiß/rot