

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 110 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Rollenlager, Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



Artikelnummer: 159286

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 110 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Feststeller	Totalfeststeller
Bauform	Lenkrolle	Feststeller Rückstellung	manuell
Traglast	110 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	TPE	Gesamthöhe	128 mm
Rad-Ø	100 mm	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	104 mm
Radlager	Rollenlager	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	0,85 kg