

Kappes Magazinschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 690 x 285 mm, 82 Kästen aus Polyethylen, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 15 Ebenen mit Stahlboden und 82 Kästen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 296519



KAPPES



Kappes Magazinschrank

mit Favorit-Sichtlagerkästen

Magazinschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 690 x 285 mm
- 82 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 54 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 28 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm
- Traglast je Ebene 30 kg
- Konstruktion aus Stahlblech
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 15 Ebenen mit Stahlboden und 82 Kästen
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Drehgriff
- Verschließbar mit Zylinderschloss



- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Werkstattsschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	1950 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Breite	690 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	285 mm	Material	Stahlblech
Schrankausführung	mit Türen	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	15 Stück	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	30 kg	Verriegelung	3-seitig
Sichtlagerkästen	82 Stück	Griff	Drehgriff
Kasten-Anzahl x Größe	54 x H x B x T 75 x 105 x 160 mm, 28 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm	fahrbar	nein
Material Kasten	Polyethylen	Ausführung	mit Türen
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	67,77 kg
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

323236		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in blau
323247		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in blau
323305		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in gelb
323316		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in gelb
323371		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in grün
323382		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grün
323429		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in rot
323451		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in rot

324578		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in grau
324589		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grau

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz