

## Rollcart Stirnwandwagen

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Plattform wasserfest, Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand), Konstruktion in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 402071



## Rollcart schwerer Stirnwandwagen

Traglast 1200 kg

Stirnwandwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 285 mm
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1120 x 700 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand)
- Konstruktion in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit Elastik-Bereifung

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Plattformwagentyp	Stirnwandwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	1200 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	285 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	Elastik
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad-Ø	200 mm
Material Plattform	Siebdruckplatte	Radlager	Kugellager
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Plattform Ausführung	wasserfest	Höhe	990 mm
Aufbauten	1 Stirnwand (Vollwand)	Länge	1120 mm
nestbar	nein	Breite	700 mm
Material	Stahl	Gewicht	39 kg
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar