




Europaklemmen

500 SK II MDS - Klemmbereich 2,5 mm², Schutzklasse II



Zulassung
Klick für Approbation (PDF)



Nennquerschnitt	mm²	2,5	4,0	22-10 AWG 30 amp.	24-12 AWG 25 amp.	4,0
Nennspannung	V	750	750	600	600	750

Technische Angaben

Anschluss	Schraube Leitung 0,5 - 2,5 mm ²
Befestigung	mit Kunststoffschraube Ø 4,1 mm oder Metallschraube Ø 3,0 mm (nur mit Isoliertülle)
Isolierteil	Polyamid 6, natur Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt
Schraube	M3: ⌀ max. 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert
Drahtschutz	Federstahl, rostfrei
Nennstrom	nach EN 60598: 16 A bei T 85 °C nach EN 60998: 24 A bei T 85 °C
Abisolierlänge	7 - 7,5 mm

Auf Anfrage

7- bis 11-polig, Isoliertülle für Metallschrauben, Bedruckungen, andere Polyamide (insbesondere Glow-Wire nach EN 60335-1 und PA 6.6 HT für hohe Temperaturen), andere Schrauben; weitere Produktvarianten hier

Varianten

500 SKT II MDS Klemmbereich 2,5 mm², Schutzklasse II mit Isoliertülle für Metallschrauben

Zubehör

500 BZ	Bezeichnungstreifen für Typen 500 (bedruckt oder unbedruckt)
ZEL 110	universelle, schraubenlose Kabelklemme zur Zugentlastung

Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
1-polig	500 SK II/ 1 MDS	124901M	1000 >☞
2-polig	500 SK II/ 2 MDS	124902M	1000 >☞
3-polig	500 SK II/ 3 MDS	124903M	500 >☞
4-polig	500 SK II/ 4 MDS	124904M	500 >☞
5-polig	500 SK II/ 5 MDS	124905M	400 >☞
6-polig	500 SK II/ 6 MDS	124906M	400 >☞
12-polig	500 SK II/12 MDS	124912M	30 >☞