

## ARCA 203015



**Bestellzeichen:** ARCA 203015  
**Artikelnummer:** 8120020  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Tür grau, 1-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

**EAN Code:** 6418074079312  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423117  
 Dänemark: 8212091184  
 Schweden: 2500109  
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigefügt.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>		200	300	150	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>		7.9	11.8	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
<b>Materials:</b>					Elektrische Isolierung: Totally insulated
<b>Material:</b>		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>		PUR			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>					SGS Fimko
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MPS ARCA 3020		Montageplatte			
MPP ARCA 3020		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 3020		Montageplatte			
DRS ARCA 203015		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 2030		Innentür (Set)			
PMK ARCA 30		Mastbefestigung, (Set)			

