




Flachstecker DIN 46 244-A2.8-0.5  
(EN 61058 / EN 61210)





**Aufschrift**

(M)  
 1050  $\mu$   
 5/250~   
 50E3 T100  
 5A 125-250V AC 1/10HP  
 R 56   
 Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

**Wechsler 1-polig**

Schalt-Betätigungs-kraft  $\leq 1.50$  N  
 Rückschaltkraft  $\geq 0.50$  N  
 Differenzweg  $\leq 0.20$  mm

Schutzvermerk  
 nach DIN 34 beachten  
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN A4		Maßstab SCALE		
	$\pm$	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30			über/OVER 30	2:1		1050.1102
d			i		0 10 20 30 mm		Schnappschalter		
c	29551	21.06.00	pfu	h	gez./DRAWN BY 25.10.90 stk				
b	22621	19.01.94	mk	g	Ersatz für/REPLACEMENT OF				
a	0	04.12.91	ble	f					
Ausg. ISSUE				Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Änderung REVISION				gez. DRAWN BY					