

2115 | 2116 | 2117 | 2119 Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen:
Heben – Fahren – Senken.
Lenkeinschlag 2 x 100°.
Tragkraft: 2500 kg
Gabellänge: 1150 mm
Gabelbreite: 160 mm
Tragbreite: 530 mm
Hubbereich: 85 – 200 mm
Gesamtlänge: 1540 mm
Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm
Kletterrollen an den Gabelspitzen.

Beräderung 2115

Lenkräder Nylon, Gabelrollen Nylon Tandem. Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche.

Beräderung 2116

Lenkräder Elastic-Vollgummi-Bereifung, Gabelrollen Nylon Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Beräderung 2117

Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

Beräderung 2119

Lenkräder Elastic-Vollgummi-Bereifung, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Garantie

für Gabelhubwagen 2 Jahre.



2115 | 2116 | 2117 | 2119



Griff, gummiummantelt



Tandem-Rollen

2 Rollen in jeder Gabel wippend gelagert. Vorteilhaft bei unebenen Böden und Überfahren von Kanten und Schwellen. Kletterrollen an den Gabelspitzen.

| | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Hubbereich mm | Gabellänge mm | Lenkräder | Gabelrollen | Eigengewicht kg |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Gabelhubwagen | 2115 | 2500 | 85–200 | 1150 | Nylon | Nylon Tandem | 73 |
| | 2116 | 2500 | 85–200 | 1150 | Vollgummi | Nylon Tandem | 75 |
| | 2117 | 2500 | 85–200 | 1150 | Polyurethan | Polyurethan Tandem | 76 |
| | 2119 | 2500 | 85–200 | 1150 | Vollgummi | Polyurethan Tandem | 76 |