



## PERFORM 6500 C5

PORTABLE POWER

Baureihe PERFORM

### PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

**QUAD CLEAN LUFTFILTER** Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

**GROSS DIMENSIONIERTER GENERATOR** Der ideal für die Versorgung von elektronischen Geräten geeignete groß dimensionierte Generator gewährleistet die Energieversorgung des Stromerzeugers. Mit seiner Harmonischen der unteren Ordnung sind die Spannungs- und Frequenzschwankungen des gelieferten Stroms sehr begrenzt und er kann gleichzeitig Laststöße beim Anlaufen gut wegstecken.

### Baureihe PERFORM

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.



## PERFORM 6500 C5

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	6.30
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	7.30
Verbr. 75% (L/h) *	2.60
Autonomie 75% (h) *	2.80
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH440_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	429
Kapazität Öl (l)	1.30

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55.50
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	85.50

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56.50
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	87.50
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	535

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und bietet somit eine ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. QUALIGEN: Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung



10/13/2020

PERFORM 6500 C5 - PORTABLE POWER - PERFORM

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)

### LIEFERUMFANG



Entleerungstrichter
Bodenbefestigungsfüße



Betriebs- und Wartungsanleitung
Ergonomische Griffe

### OPTIONEN



<b>R02</b>	Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
<b>R05M</b>	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
<b>RKB1HD</b>	Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
<b>RKS2</b>	Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH395 und CH440.
<b>RH1</b>	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
<b>RPM</b>	Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
<b>RPQ</b>	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm <sup>2</sup> Querschnitt
<b>RBAC</b>	Herausnehmbarer Lagerbehälter