

Artikelnummer: 155701

Kurzbeschreibung: Bi-metaal gatenzagen-set Projahn ALLROUNDPLUS, in koffer met harde schaal, 14-delig

Langbeschreibung: Bi-metaal gatenzagen-set Projahn ALLROUNDPLUS, in koffer met harde schaal, 14-delig: De praktische bimetalen gatzagset Projahn ALLROUNDPLUS Projahn ALLROUNDPLUS is 14 stuks en levert de hoogste kwaliteit. Het voldoet aan de huidige normen en wordt geleverd in een harde koffer. Deze professionele bimetalen gatzagset Projahn ALLROUNDPLUS wordt geleverd in een praktische koffer en bevat 14 hoogwaardige onderdelen. Deze bestaat uit HSS-Co. 8% PRO-Cut bi-metalen gatzagen / Vario vertanding en M42 BI-metaalkwaliteit. De zaagdiepte is 38 mm en een snelle zaagvoortgang is gegarandeerd. Schone, ronde en precieze gaten kunnen worden gerealiseerd, het zagen is trillingsvrij en het apparaat heeft een lange levensduur. De maten worden geleverd met gemiddeld 19, 22, 25, 29, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 68 en 76 mm en 2 x zeskantadapters. Veel materialen kunnen met de gatenzaag worden verwerkt. Onder andere non-ferrometalen, aluminium, staal, roestvrij staal (V2 A en V4 A) vanaf 1 m, kunststof, pleisterkaarten en hout. Meer details:

- HSS-Co 8% ProCut bimetaalgatzagen/vario-vertanding met bimetalen zaagblad
- 8% kobalt gelegeerde hogesnelheids stalen vertanding, M42
- Schone, ronde en nauwkeurige gaten
- Snelle zaagvoortgang, 38 mm zaagdiepte, 38 mm zaagdiepte
- Trillingsarm zagen
- Lange levensduur
- Inhoud: ø 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 32 - 35 - 44 - 51 - 57 - 60 - 68 - 68 - 76 mm, 2 x zeshoekige adapters
- Kwaliteitsniveau: Professioneel
- Toepassingen: geschikt voor hout, gipskartonplaten, kunststof, non-ferro metalen, aluminium, staal en roestvrij staal (V2 A en V4 A) vanaf 1 m
- Verpakking: hoogwaardige koffer met harde schalen van hoge kwaliteit

