

**Schreiben Sie uns Ihr persönliches Feedback!
Get in contact and send your feedback!**

Weitere Informationen / more information: www.work-psa.de/feedback



Gebrauchsanleitung / Instructions for use

Schutzhandschuhe Kategorie II – mittlere Risiken / Protective gloves category II – medium risks

		EN 420	EN 388:2016
Artikel/Item:	SecuTri® blue		
Artikel-/Item-No.:	2180, 2181, 2182		
Größen/Sizes:	9, 10, 11		
Material:	Baumwolljersey-Liner mit schwerer Nitrilbeschichtung mit Stulpe Heavy nitrile dipped Jersey-liner with safety cuff		
			4111X
Artikel/Item:	SecuTri® blue		
Artikel-/Item-No.:	2184, 2185, 2186		
Größen/Sizes:	8, 9, 10		
Material:	Baumwolljersey-Liner mit schwerer Nitrilbeschichtung mit Strickbund Heavy nitrile dipped Jersey-liner with knit wrist		
			4111X

Eigenschaften / Characteristics

- Guter Schutz gegen mechanische Risiken / good protection against mechanical risks
- Höchste Fingerbeweglichkeit Stufe 5 (1 min. – 5 max.), sehr gutes Tastempfinden / max. dexterity according to EN 420 rating 5 (1 min. – 5 max.)
- Strapazierfähige Beschichtung / powerful coating
- Längere Einsatzdauer wegen der dunklen Farbe und Beschichtungsstärke / Longer duration because of dark color and robust coating
- Weiches Innenfutter aus Baumwolljersey / smooth inner Jersey-lining

Benutzung / Use

Handschuhe vor Gebrauch unbedingt auf Schäden prüfen! Beschädigte Handschuhe auf keinen Fall verwenden. / Before use check for damages and changes. Do not use damaged gloves!

Lagerung / Storage

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei ca. 5° - 25 °C lagern. Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten aufbewahren (Ozon). / In dry rooms without any influence of sunlight at a temperature between 5° and 25 °C. Do not store near electrical gadgets (ozone).

Entsorgung / Disposal

Unbenutzt: mit dem Hausmüll. Benutzt: bei evtl. Kontakt mit Chemikalien gemäß den Chemikalien-Entsorgungsvorschriften. / Unused: with normal household waste. Used: Please check chemical disposal regulations if gloves got in contact with chemicals.

Reinigung / Cleaning

Waschbar bei Handwäsche bis 40 °C. Mit neutralen Mitteln reinigen. Geeignet für Wäschetrockner, mehrfach wiederverwendbar. / Washable at a temperature of 40 °C by using neutral detergent. Suitable for tumble drying, reusable.

Prüfkriterien der EN 388 / Test criterions of EN 388

EN 388	Prüfung	Leistungsstufen					
		0	1	2	3	4	5
	1. Abriebfestigkeit (Zyklen)	< 100	100	500	2000	8000	20
	2. Schnittfestigkeit (Faktor)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
	3. Weiterreißkraft (Newton)	< 10	10	25	50	75	150
	4. Durchstichkraft (Newton)	< 20	20	60	100	150	300
		A	B	C	D	E	F
	5. Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
	6. Stoßschutz	P = geprüft					

1 2 3 4 5 6

Criterion	Index					
	0	1	2	3	4	5
1. Abrasion resistance (cycle)	< 100	100	500	2000	8000	20
2. Cut resistance (parameter)	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
3. Tear resistance (Newton)	< 10	10	25	50	75	150
4. Puncture resistance (Newton)	< 20	20	60	100	150	300
	A	B	C	D	E	F
5. Cut resistance (Newton)	2	5	10	15	22	30
6. Impact	P = tested					

Zertifizierungstelle / Notified Body

EG Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von / EC Type Examination carried out by 2575 Intertek

Weitere Informationen und Nachbestellung / Further information and re-order: www.work-psa.de

Deutschland / Germany
Kroschke sign-international GmbH, Kroschkestr. 1, 38112 Braunschweig
Tel. +49 (0) 531 / 318-318, Fax +49 (0) 531 / 318-151, vertrieb@work-psa.de

Österreich / Austria
Kroschke Ges.m.b.H., Inkustr. 1-7, 3400 Klosterneuburg
Tel. +43 (0) 2243 / 3 457 457, Fax +43 (0) 2243 / 3 457 444, office@kroschke.at