

VERBINDUNGSLTG. 4 AUF 1 UNGESCHIRMT 4,0M
 VERBINDUNGSLEITUNG UNGESCHIRMT F. SIMATIC S7-
 300/1500 0,14QMM ZW. FRONTSTECKMODUL 4 X 16POL UND
 ANSCHLUSSMODUL 1 X 50POL MIT IDC-STECKERN, LAENGE
 4,0M



Abbildung ähnlich

Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Rundleitung konfektioniert

Betriebsdaten	
Betriebsspannung / bei DC	
<ul style="list-style-type: none"> • Nennwert • maximal 	24 V 60 V
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	0 ... 60 °C -30 ... +70 °C

Allgemeine Daten	
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> • Eingangskarte SPS • Ausgangskarte SPS 	Ja Ja
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> • digitale Signalübertragung 	Ja

- analoge Signalübertragung

Nein

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Anzahl der Kanäle	32
Ausführung der Leitung	Rundleitung
Leitungslänge	4 m
Polzahl	50
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	50
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,14 mm ²
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	10,3 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Steckertyp	IDC Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 1	16; Seite Frontsteckmodul
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 2	50; Seite Anschlussmodul
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2	W
Nettogewicht	0,774 kg

letzte Änderung:

20.10.2016