



## Beschrijving:

Hoekventielen met buisschroefdraad R 1/2" en tuitaansluiting, recht, natuurlijke kleur/blauw voor het gecontroleerde afdaten van vloeistoffen uit vaten en jerrycans

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaansluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- maken een bijzonder fijne dosering mogelijk
- met buisschroefdraad  $\varnothing d2 = R 1/2"$
- drukbestendig tot max. 1,5 bar
- temperatuurbestendig:  $-20\text{ °C}$  tot  $+70\text{ °C}$
- Uitloopsnelheid  $> 3,0\text{ l/min}$
- zonder ventilatie en zonder afdichting
- Tuit buiten- $\varnothing d4 = 13\text{ mm}$  resp.  $1/2"$  (bevestigingsbereik)
- $l = 118\text{ mm}$
- Sleutelwijdte  $sw = 24\text{ mm}$

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>520300</b>
GTIN	<b>4007228701913</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,05</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,25</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>36</b>
Aantal lagen	<b>6</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>6</b>
Gewicht (kg)	<b>290,0</b>