

Datenblatt Artikel 550800

Ablasshahn PROFI DIN 71-Verschraubung

für Kanister, natur mit rotem Drehgriff

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)



Best.einheit	Stück
Farbe	natur
EAN	4007228550801
Breite Pal	0
Mindest.Best.	5
brutto Kg	0,09
Tiefe	100
Zolltarif	39174000
Gewicht VE	0,335
Lagen	0
Länge Karton	515
Höhe Pal	0
Stück / Lage	0
Summe Kartons	0
VE	5
Volumen m3	0,048028
Höhe	0
netto Kg	0,09
Höhe Karton	314
Länge Pal	0
Breite Karton	297
Bruttogewicht VE Kg	0,785
Btl in Karton	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Breite	0
Brutto Gewicht Pal Kg	0
Kartons pro Lage	0