

fetra Schrankwagen

Traglast 750 kg, mit 5 Etage(n),
Plattform aus Holz, Ladefläche
Länge x Breite 1000 x 680 mm, 3
Wände (Drahtgitter) mit Tür,
Stangenverschluss, Gestell in
RAL5007 Brillantblau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 118960



fetra
Transportgeräte



fetra Schrankwagen

Traglast 750 kg

Schrankwagen

- Traglast 750 kg
- mit 5 Etage(n)
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680 mm
- 3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Stangenverschluss
- Gestell in RAL5007 Brillantblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Wagentyp | Schrankwagen | Bereifung | TPE |
| Material | Stahl | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Traglast | 750 kg | Rad-Ø | 200 mm |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm | Radlager | Rillenkugellager |
| Ladeflächenbreite | 680 mm | elektrisch leitend | nein |
| Höhe | 1790 mm | Radanordnung | rechteckig |
| Etagen Anzahl | 5 Stück | Farbe | brillantblau // RAL5007 |
| Etagenausrichtung | gerade | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Material Plattform | Holz | Garantie | 10 Jahre |
| Aufbauten | 3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Stangenverschluss | Gewicht | 154 kg |
| Schiebebügel | 1 Stück | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 119194 |  | Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 147905 |  | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 150353 |  | Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1000 x 680 mm, aus Sandwichplatten in Dekor Buche |
| 158760 |  | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158814 |  | Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158816 |  | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |

| | | |
|--------|---|---|
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 309745 |  | Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |