

Allgebrauchslampe B 60x105mm, E27 230V 60W matt

Artikel-Nr. 40755



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	60 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Lichtstrom:	505 lm
Socket:	E27
Lampenform:	Birnenform
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	60 mm
Gesamtlänge:	105 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	nicht zutreffend
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	60 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe B 60x105mm Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1

Letzte Aktualisierung am: 30.03.2017 10:57:09



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.