

Artikelnummer: 121176

Kurzbeschreibung: Alu-Vielzweckleiter 3 x 10 Sprossen

Langbeschreibung: Alu-Vielzweckleiter 4 in 1: Die Vielzweckleiter 4-in-1 ist eine 3-teilige Sprossenleiter, die Sie als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter einsetzen können. Die Leiterteile können auch einzeln verwendet werden. Die großdimensionierten Holmprofile mit Materialverstärkungen an den gebrauchstechnisch und statisch am stärksten beanspruchten Profilstellen sorgen für Kantenschutz und eine höhere Profilsteifigkeit. Alle Führungs- und Beschlagteile sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die selbstsichernden Einrasthaken



verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports. Die Leiter verfügt über 2 witterungsbeständige Gurtbänder mit Metall-Laschen. Die extra großdimensionierten Traversen erhöhen die Seitenstabilität bei größeren Höhen. Ab 3 x 12 Sprossen ist die Leiter mit Wandlaufrollen und Trigon-Traverse ausgestattet. 3 x 8 Sprossen: max. Arbeitshöhe: als Anlegeleiter ca. 3350 mm, als Stehleiter ca. 3600 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 4400 mm, als Schiebeleiter ca. 6050 mm, max. Leiterhöhe als Stehleiter ca. 2300 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 3700 mm, max. Leiterlänge als Anlegeleiter ca. 2400 mm, als Schiebeleiter ca. 5200 mm, Gewicht: 16 kg 3 x 9 Sprossen: max. Arbeitshöhe: als Anlegeleiter ca. 3500 mm, als Stehleiter ca. 3850 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 4950 mm, als Schiebeleiter ca. 6850 mm, max. Leiterhöhe als Stehleiter ca. 2600 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 4200 mm, max. Leiterlänge als Anlegeleiter ca. 2700 mm, als Schiebeleiter ca. 6050 mm, Gewicht: 17 kg 3 x 10 Sprossen: max. Arbeitshöhe: als Anlegeleiter ca. 3850 mm, als Stehleiter ca. 4100 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 5500 mm, als Schiebeleiter ca. 7650 mm, max. Leiterhöhe als Stehleiter ca. 2850 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 4700 mm, max. Leiterlänge als Anlegeleiter ca. 3000 mm, als Schiebeleiter ca. 6900 mm, Gewicht: 18,5 kg 3 x 12 Sprossen: max. Arbeitshöhe: als Anlegeleiter ca. 4400 mm, als Stehleiter ca. 4650 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 6550 mm, als Schiebeleiter ca. 9300 mm, max. Leiterhöhe als Stehleiter ca. 3400 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 5800 mm, max. Leiterlänge als Anlegeleiter ca. 3550 mm, als Schiebeleiter ca. 8600 mm, Gewicht 25,8 kg 3 x 14 Sprossen: max. Arbeitshöhe: als Anlegeleiter ca. 4950 mm, als Stehleiter ca. 5200 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 7650 mm, als Schiebeleiter ca. 10900 mm, max. Leiterhöhe als Stehleiter ca. 3900 mm, als Stehleiter ausgezogen ca. 6850 mm, max. Leiterlänge als Anlegeleiter ca. 4100 mm, als Schiebeleiter ca. 10250 mm, Gewicht: 30 kg Geprüft nach EN 131-1

EAN/GTIN: 4009199133762