

AXOR Starck
Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10214000**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 104 mm
- Auslaufhöhe: 65 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Starck
Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10214000**



Durchflussdiagramm



AXOR Starck
Einhebel-Bidetmischer mit Hebelgriff und Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10214000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/15

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92385000	10	1
2	Madenschraube M6x8	98444000	1	1
3	Griffstopfen	96762000	1	1
4	Kappe	98863000	10	1
5	Mutter	95178000	9	1
6	O-Ring 22x2	98185000	1	1
7	Kartusche kpl.	97685000	11	1
8	Dichtung	98865000	8	1
9	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
10	O-Ring 23x2	98398000	1	1
11	Kugelgelenk	96050000	9	1
12	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	94005000	7	1
13	O-Ring 34x4	98155000	1	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
15	Gleitring	97548000	1	1
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
18	Dichtungsset	95581000	2	1
19	Zugstange	97158000	7	1
a	Ablaufventil	94139000	98	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1