

## IBC 600 bis 1000 Liter

### 4-seitig unterfahrbar

- Behälter aus spannungsrisssbeständigem HDPE, UV-stabilisiert für die Lagerung im Freien
- Ummantelung mit stabilem Stahlrohrrahmen (innen und außen verzinkt) als zusätzlicher Transportschutz
- plombierbare Ein- und Auslauföffnung
- großflächige Tafel für Beschriftungen



Bestell-Nr. 157-201-62

Container Typ IBC mit Holzpalette, Standard-Ausführung, 600 Liter Volumen.




Bestell-Nr. 157-458-62

Container Typ IBC mit Kunststoffpalette, Standard-Ausführung, 800 Liter Volumen.

IBC 600 bis 1000 Liter						
Volumen [L]	600	800	800	800	1000	1000
Maße außen L x B [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Ausführung	Öffnung 150 mm	Öffnung 225 mm, Ventil auswechselbar	Öffnung 225 mm, Ventil auswechselbar	Öffnung 150 mm	Öffnung 150 mm	Öffnung 150 mm, Ventil auswechselbar, UV-Schutz für Inhalt
Höhe Außen [mm]	997	1160	–	989	1152	–
Bestellnummer Palette: Holz	157-201-62	157-452-62	–	157-208-62	157-459-62	–
Höhe Außen [mm]	1013	–	1178	1000	1163	1163
Bestellnummer Palette: PE	157-206-62	–	157-458-62	157-213-62	157-461-62	217-281-62

## ZUBEHÖR



### Trichter für IBC

- Trichter zum Aufsetzen auf handelsübliche IBC
- zum sicheren Auffangen und Einleiten von Flüssigkeiten
- hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
- große Ablauföffnung (145mm) mit integriertem 2" Anschluss z.B. für optionale Füllstandsanzeige
- Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen
- Aufbewahrungsfächer für IBC-Verschlussdeckel

Bestell-Nr. 218-986-62

## IBC 600 bis 1000 Liter mit UN-Zulassung

### mit UN-Zulassung zum sicheren Transportieren gefährlicher Flüssigkeiten

- Behälter aus spannungsrisssbeständigem HDPE, UV-stabilisiert für die Lagerung im Freien
- Ummantelung mit stabilem Stahlrohrrahmen (innen und außen verzinkt) als zusätzlicher Transportschutz
- großflächige Tafel für Beschriftungen
- plombierbare Ein- und Auslauföffnung
- 4-seitig unterfahrbar



Container Typ IBC mit Kunststoffpalette, Ex-geschützte Gefahrgut-Ausführung, 1000 Liter Volumen, Bestell-Nr. 157-476-62



Container Typ IBC mit Kunststoffpalette, Gefahrgut-Ausführung mit zusätzlichem UV-Schutz für den Inhalt, 1000 Liter Volumen, Bestell-Nr. 217-282-62



IBC 600 bis 1000 Liter mit UN-Zulassung									
Volumen [L]	600	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000
Maße außen L x B [mm]	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
Ausführung	Öffnung 150 mm	Öffnung 225 mm, Ventil auswechselbar	Öffnung 225 mm, Ventil auswechselbar	Öffnung 150 mm	Öffnung 150 mm	Öffnung 150 mm	Öffnung 150 mm	Öffnung 150 mm, EX-Schutz	Öffnung 150 mm, Ventil auswechselbar, UV-Schutz für Inhalt
UN-Zulassung	31HA1/Y/.../D/ BAM12441	31HA1/Y/.../D/ BAM12441	31HA1/Y/.../D/ BAM12441	31HA1/Y/.../D/ BAM12441	31HA1/Y/.../D/ BAM12260	31HA1/Y/.../D/ BAM12440	31HA1/Y/.../D/ BAM12260	31HA1/Y/.../D/ BAM11278	31HA1/Y/.../D/ BAM12260
Höhe Außen [mm]	1003	1166	–	1001	–	1164	–	1164	–
Bestellnummer Palette: Holz	157-462-62	157-472-62	–	157-465-62	–	157-475-62	–	210-612-62	–
Höhe Außen [mm]	1013	–	1178	–	1000	–	1163	1163	1163
Bestellnummer Palette: PE	157-464-62	–	157-474-62	–	157-471-62	–	117-828-62	157-476-62	217-282-62

## Gefahrgutcontainer IBC-K

- mit UN-Zulassung
- Gefahrgutcontainer Typ IBC-K (auf Kunststoffpalette) für den sicheren Transport von Gefahrstoffen mit auswechselbarem 2"-Kugelhahn (Dichtung aus Viton)
- Behälter aus Spannungsrisss-beständigem Polyethylen (HDPE)
- UV-stabilisiert, auch für die Lagerung im Freien geeignet
- zusätzlich geschützt durch stabilen Stahlrohrrahmen

Gefahrgutcontainer IBC-K		
Volumen [L]	1000	1000
Produkterläuterung	Öffnung 150 mm mit Entgasungsventil, Auslaufventil auswechselbar	Öffnung 225 mm, Auslaufventil auswechselbar
Maße außen L x B x H [mm]	1200 x 1000 x 1165	1200 x 1000 x 1165
UN-Zulassung	UN 31HA1/Y...	UN 31HA1/Y...
Bestellnummer	218-724-62	195-347-62

