

bott

armoire à tiroirs

verso

hauteur x largeur x profondeur 1000
x 1050 x 550 mm, 7 tiroir(s), avec
extension totale



Numéro d'article: 232118



armoire à tiroirs












- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1050 x 550 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm
- structure en acier
- force par tiroir 75 kg
- avec extension totale
- extension de tiroir 100 %




Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035





matériau	acier	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau de finition	soudé	surface de corps	
hauteur	1000 mm	surface de face avant	
largeur	1050 mm	blocage d'extension	non
profondeur	550 mm	Type d'extension	extension totale
nombre de tiroirs	7 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/3x125 mm/2x175 mm	Poids	108,626 kg
capacité de charge de tiroir	75 kg		

Accessoires

233000		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233001		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233002		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233003		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233004		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233005		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233016		couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233035		Rebord antichute, pour armoire à tiroirs, largeur x profondeur 1050 x 550 mm, en noir
233076		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233080		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233084		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

233443		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 1050 x 550 mm, en multiplis de hêtre avec finition marron
233444		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 1050 x 550 mm, en aggloméré avec revêtement en linoléum avec finition gris
233449		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes