

Scangrip spot projecteur TOWER 5 CONNECT

120 ampoule DEL, avec potence,
angle de rayonnement 110 °

Numéro d'article: 242295


SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



spot projecteur

- hauteur x largeur x profondeur 892 x 121 x 153 mm
- 120 ampoule DEL
- avec potence
- angle de rayonnement 110 °
- avec variateur à 2 niveaux, trépied pliable à hauteur réglable
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie



type d'outil	Accessoires	largeur	121 mm
type de lampe	spot projecteur	profondeur	153 mm
type d'ampoule	DEL	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
nombre d'ampoules	120 pièce	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
flux lumineux	5000	garantie	3 années
avec variateur	oui	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
angle de rayonnement	110 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
équipement lampe	potence	Marque selon le registre alleman	Scangrip
fonction lampe	avec variateur, trépied à hauteur réglable	Poids	6,3 kg
hauteur	892 mm		