

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 300 kg, diamètre x largeur 200 x 45 mm, moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 503813

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 300 kg
- diamètre x largeur 200 x 45 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 58 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	235 mm

modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	58 mm
charge	300 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	45 mm
Ø de roue	200 mm	portée	58 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	135 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	2,72 kg
frein	double blocage		

## Accessoires

503822



roue, force 300 kg, diamètre x largeur 200 x 45 mm, moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés