

barrière mobile à ressort à gaz

avec support oscillant, largeur totale 6,23 m, largeur libre 6,025 m, lisse de barrière en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris blanc/rouge

Numéro d'article: 532645



Barrière pivotante

avec ressort à gaz

barrière mobile à ressort à gaz

- avec support oscillant
- largeur totale 6,23 m
- largeur libre 6,025 m
- à cheviller
- verrouillable avec cadenas
- lisse de barrière en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris blanc/rouge
- réfléchissant
- avec lisse anti-assise
- montant en acier galvanisée à chaud avec finition peinture époxy Duplex en RAL3020 rouge signalisation
- livré plaque de fond incluse

Détails techniques





sécurisation de la circulation

système de barrières





matériau de lisse aluminium

système de barrières	barrière	surface de lisse	finition peinture époxy
type de barrière	barrière mobile à ressort à gaz	couleur de lisse	blanc/rouge
support	support oscillant	matériau de montant	acier
largeur totale	6,23 m	surface de montant	galvanisée à chaud avec finition peinture époxy Duplex
largeur libre	6,025 m	couleur du montant	rouge signalisation // RAL3020
type de fixation	à cheviller	type de surface	réfléchissant
système de fermeture	cadenas	volume de livraison	plaque de fond incluse
équipement barrière	lisse anti-assise	Poids	56 kg

Accessoires

532646		serrure triangulaire pour barrière, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
532647		serrure à cylindre profilé pour barrière, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
532648		serrure à cylindre profilé + serrure triangulaire pour barrière, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
532649		cadre de montage pour barrière

Cela s'adapte aussi ...

210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
400661		poubelle, convient pour le extérieur, capacité 50 l, hauteur x largeur x profondeur 745 x 430 x 330 mm, pour fixation murale ou sur montants, corps en polyéthylène rouge
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu