

## **RAPIDLIFT** **transpalette en acier** **inoxydable** **Rapid Niro**

force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon



**RAPID**  
**LIFT**

**Numéro d'article: 950917**

## **RAPIDLIFT Transpalette Rapid Niro**

### **en acier inoxydable**

transpalette en acier inoxydable

- force 2000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche tandem avec bandage nylon
- hauteur de levage 205 mm / hauteur abaissée 85 mm
- structure acier inoxydable rigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en gris
- braquage 210 °
- longueur 1505 mm
- poids 72 kg

### **Détails techniques**

appareil de levage	chariot de levage	galets de fourche	tandem
type de chariot de levage	transpalette	diamètre des roulettes pivotante	200 mm
charge	2000 kg	largeur des roulettes	50 mm

		pivotantes
longueur de fourche	1150 mm	longueur 1505 mm
largeur dents de fourche	160 mm	braquage 210 °
largeur de portée	540 mm	course rapide non
commande de levage	manuel/hydraulique	timon fonctions levée-neutre-descente
commande du mécanisme de rouleme	manuel	matériau acier inoxydable
hauteur de levage (min.)	85 mm	couleur du timon gris
hauteur de levage (max.)	205 mm	surface des pistons chromé dur et poncé
matériau de roulettes pivotantes	nylon	Poids 72 kg
matériau galets de fourche	nylon	

## Accessoires

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein