

bac à bec

Futura

hauteur x largeur x profondeur 77 x 100 x 170 / 138 mm, en polypropylène en bleu

lot 42 pièce



Numéro d'article: 977345

Bac à bec Futura

Ouverture de prise profonde facilitant l'accès


bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 77 x 100 x 170 / 138 mm
- en polypropylène en bleu
- ouverture de prise profonde
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C
- Convient pour convoyeur à rouleaux





Détails techniques

type de récipient	bac à bec	convient pour les convoyeurs à r	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
hauteur	77 mm	ouverture de prise	Prof.
largeur	100 mm	poignée	poignée encastrée avant et arrière
profondeur	170 mm	convient pour aliments	oui
Profondeur de la tablette	138 mm	plage de température	-40 °C à +60 °C
matériau	polypropylène	couleur	bleu
recyclable	oui	taille	5 - HxIxP 77x100x170/138 mm
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	Poids	4,2 kg

Accessoires

977527		Étiquette pour bac à bec, pour récipients hauteur x largeur 77 x 100 mm
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		éta bli, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte