

Panoramavitrine Prisma 400 TNV-PG (bronze) mit Drehgestell

Panoramavitrine in bronze mit 5 Etagen Drehgestell

Artikel-Nr.: 23201425
GTIN: 4059395002935



Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen
- Vierseitig isolierverglast
- Separater Lichtschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuster Türgriff
- 4 Rollen

Technische Daten:


Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	C
Herstellerkennung	Prisma 400 TNV-PG
Abmessungen außen:	
Breite	680 mm
Tiefe	690 mm
Höhe	1795 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Glasböden
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Aluminium bronze eloxiert
Innenmaterial	Kunststoff

Anschlusswert Elektro	0,59 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	183 kg
Serienzubehör	5 runde Glasablagen Durchmesser 465 mm
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	43 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,47 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1521 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	25
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	533887
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

