

Artikelnummer: 151477

Kurzbeschreibung: EHA-Sicherheitsrost R12,
1200 mm, 10 m Rolle

Langbeschreibung: Industrieroste extrem rutschhemmend, 10 m-Rolle: Industrieroste, extrem rutschhemmend durch grob profilierte Lauffläche. An Arbeitsplätzen mit besonders viel Öl, Fett und Schmutz bietet dieser Industrierost +12 eine extreme Rutschhemmung (R12/V10) gemäß DIN 51130. Mechanische Belastbarkeit: 1800 kg/qdm
Rollenlänge: max. 30 m Stärke: 18 mm Farbe: Anthrazit-Grau

EAN/GTIN: 4250619603413

