

## Información sobre productos

### 35 22 115 ESD

#### Alicate de montaje para electrónica ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Mangos con derivación eléctrica disipativa
- Articulación machihembrada precisa
- Superficie de agarre lisa
- Cantos sin rebabas
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.
- Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris
- Boca semi-redonda
- Acero al cromo para rodamientos de bolas, templado al aceite



#### Información general

Núm. de artículo	35 22 115 ESD
EAN	4003773024842
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	70 g
Dimensiones	115 x 66 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Longitud de boca (B)	22,5 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	7,0 mm
Ancho de las puntas (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,3 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,0 mm
ESD	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

