

Termékinformációk

70 26 160

Oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós vágóélek puha műanyagokhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- VDE által tesztelt biztonság 1000 V-ig
- Hosszabbított vágóél
- Kis fazettával
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	70 26 160
EAN	4003773018223
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	216 g
Méret	160 x 55 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk