

Broszura informacyjna

71 72 610

Nożyce dźwigniowe do prętów



- Siła cięcia do 48 HRC
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem
- Wąska główka i złącze umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ergonomiczne ramiona zapewniają efektywną pracę
- Solidne rękojeści dwukomponentowe, dwukolorowe
- Precyzyjne ustawianie (12-stopniowe) i regulacja za pomocą śrub mimośrodowych
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Wymienna główka tnąca
- Złącze: specjalna stal narzędziowa, kuta
- Ramię: rura stalowa, malowana proszkowo
- Noże: stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	71 72 610
EAN	4003773066767
Główka	fosforanowana, szara
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	2.550 g
Wymiary	610 x 122 x 34 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Długość cięcia w mm	34 mm
Grubość główki	33 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



