

## Información sobre productos

# 83 30 010

## Llave para tubos en forma de S

DIN 5234

- Boca delgada, en forma de S
- Boca con dentado en sentido opuesto
- Dientes templados adicionalmente por inducción
- Tres puntos de agarre en tubos, con sistema autoblocante
- Diseño de mango en forma de doble T
- Tuerca de ajuste imperdible
- Recubierta de pintura pulverizada roja, mordazas planas brillantes
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	83 30 010
EAN	4003773014249
Alicate	recubierto de pintura pulverizada, rojo
Peso	836 g
Dimensiones	320 x 59 x 20 mm
Norma	DIN 5234
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de apertura	42 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1 5/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	42 mm
Diámetro interior pulgadas	Ø 1 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.