

Broszura informacyjna

95 32 038

Nożyce do kabli

(z mechanizmem zapadkowym)
I ramionami teleskopowymi



- Nożyce do cięcia kabli z regulowanymi i ustawianymi kątownymi ramionami teleskopowymi
- Do cięcia kabli o średnicy do 38 mm, regulowany kąt ustawienia ramion umożliwia optymalną regulację szerokości uchwytu, idealny zwłaszcza do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Komfortowa praca dzięki mechanizmowi zapadkowemu i niewielkiej wadze
- Bardzo wytrzymałe na obciążenia ramiona teleskopowe z owalnej rury aluminiowej
- Wymienna główka tnąca
- Duży zakres cięcia do maks. Ø 38 mm lub maks. 280 mm² (np. 4x70 mm² NYN) w przypadku przewodów miedzianych i aluminiowych
- Łatwiejsze i czystsze cięcie dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy
- Złącze skręcane z możliwością regulacji
- Ramiona: owalna rura aluminiowa o dużej wytrzymałości
- Główka tnąca: wysokiej jakości stal narzędziowa, hartowana olejowo

Ogólna	
Nr art.	95 32 038
EAN	4003773071556
Główka	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	1.980 g
Wymiary	570 x 160 x 45 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	280 mm ²
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 38 mm
MCM	550

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



